



PW 5084 XL Mopp EL AV D OB 3NA 400 V D Miele Professional

Merk: Miele Professional
Model: 11376090



€7122,06-



SCAN OM TE
BESTELLEN

OMSCHRIJVING

Wasautomaat, elektrisch verwarmd speciaal afgestemd op de eisen van Facility Management.

- Trommelinhoud 80 l, beladingscapaciteit 9,0 kg
- Veilige was- en desinfectieprogramma's voor reinigingstextiel
- Beste vuilverwijdering - gepatenteerde ontwatering vooraf
- Optimaal voorbereide dweilen en keukendoeken - Ready-to-use
- Eenvoudige bediening met draaiknop en tekstdisplay

Gepatenteerde ontwatering vooraf

Perfect schoon: mops of microvezeldoeken worden voorafgaand aan het wassen gecentrifugeerd.

Tegelijkertijd wassen en appreteren

Wilt u dweilen en keukendoeken snel weer gebruiksklaar hebben, dan worden deze na het wassen geappretereerd met geschikte reinigingsmiddelen of ontsmettingsmiddelen. Deze procedure zorgt ervoor dat het textiel weer snel en schoon tot uw beschikking is, en levert u in vergelijking met handmatig wassen een enorme tijdsparing op.

Hoogste mate van hygiëne

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Een veilig desinfecterend vermogen is de voorwaarde voor de behandeling van textiel uit ziekenhuizen en verpleeghuizen. Speciale programma's voor de thermische en chemo-thermische desinfectie, onder andere volgens de lijst van het Robert Koch-instituut in Berlijn, vormen de basis voor de vereiste hygiënische veiligheid.

Intensieve waterafvoer, grotere energie-efficiëntie

Door de buitengewone productkwaliteit van de professionele wasmachines van Miele is centrifugeren mogelijk met een zeer hoge g-factor. Het restvocht van de was kan zo tot een minimum worden beperkt en in het droogproces erna kan er energie worden bespaard.

Direct klaar voor gebruik

U kunt mops of microvezeldoeken meteen weer gebruiken als ze al in de wasautomaat zijn geappreteerd met desinfectans. Door deze procedure bespaart u tijd en verhoogt u de reinigingsprestaties en efficiëntie, zeker in vergelijking met handmatige verwerking.

SPECIFICATIE

Aansluitingen

Kassasysteem ✘

Algemeen

Trommelinhoud 9 kg
Type wasmachine Frontlader
Verwarmingssysteem Electrisch
Zwiersnelheid 1300 t/min
(maximaal)

Fysieke kenmerken

Aansluitwaarde 6500 W
Aantal aansluitingen 6
voor doseerpompen
Aantal wateringangen 2
Afvoerklap ✔
Breedte 70 cm
Diepte 72.7 cm
Draairichting deur Rechts

Gebruiksgemak

Aanduiding ✔
programmaverloop
Aanduiding resttijd ✔
Uitgestelde start ✔

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			

Elektrische aansluiting	3N AC 400V 50HZ
G-factor	520
Gewicht	140 kg
Hoogte	102 cm
Kleur	Blauw
Kleur/Stijl	Octoblauw
Omkeerbare deur	✘
Trommel	SoftCare
Type wateringang	Koud water, Warm water
Vulopening	37 cm

Bovenstaande informatie is uitsluitend informatief/indicatief en aan wijziging onderhevig

	WAARDAMME	KNOKKE		WAARDAMME	KNOKKE
MA	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	VRIJ	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u
DI	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -	ZAT	10u tot 12u30 en 13u30 tot 17u	10u tot 18u
WOE	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u	ZON	- GESLOTEN -	- GESLOTEN -
DO	9u tot 12u30 en 13u30 tot 18u	10u tot 18u			